


CCMT 120404, Soort: HBT130

Bestelgegevens

Bestelnummer	260088 HBT130
GTIN	4062406256944
Artikelklasse	22D

Omschrijving

CCMT 120404 HBT130 Soort: HBT130
 Spaanbreker: MF
 Snijdiepte a_p : 0,1 - 1 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	HBT130
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Spaanbreker	MF
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Snijdiepte a_p	0,1 - 1 mm
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Coating	TiCN
Hoofdtoepassing	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien