


**CCMT 120408, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260221 HBT020
GTIN	4062406257057
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

CCMT 120408 HBT020 Soort: HBT020  
Spaanbreker: PM  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 280 m/min

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Spaanbreker	PM
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Coating	TiCN
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Voeding f	0,12 - 0,3 mm/omw,
Soort	HBT020
Hoekradius	0,8 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snikanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien