

**DCMT 070204, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260376 HBT130
GTIN	4062406257064
Artikelklasse	22D

**Technische beschrijving**

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 1 mm
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	MF
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snedeccondities	licht onderbroken
Coating	TiCN

Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Soort	HBT130
Producttype	Wisselplaat voor het draaien