

**Conische ruimer 1:10, Kleine × grote Ø: 10X25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	161000 10X25
GTIN	4045197088826
Artikelklasse	120

**Omschrijving****Uitvoering:**

Rechtgegroefde handruimer met conisch oplopende snijkanten (1 mm per 10 mm lengte).

**Toepassing:**

Voor het ruimen van conisch of trapsgewijs vorbewerkte boringen zonder onderbreking. Niet voor cilindrische boringen.

**Technische beschrijving**

grote Ø D <sub>2</sub>	25 mm
kleine Ø D <sub>3</sub>	10 mm
Schacht-vierkant □	16 mm
Totale lengte L	195 mm
Snijlengte L <sub>c</sub>	150 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm
Conusverhouding	1:10
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	bij doorlopend gat
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Phillips-bit

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		