


**DCMT 11T304, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260507 HBT020
GTIN	4062406257354
Artikelklasse	22D

Omschrijving

DCMT 11T304 HBT020 Soort: HBT020
Spaanbreker: PM
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,12 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 280 m/min

Technische beschrijving

Soort	HBT020
Snedecndities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Voeding f	0,12 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	PM
Coating	TiCN

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien