



SCMT 09T304, Soort: HBT020

Bestelgegevens

Bestelnummer	260758 HBT020
GTIN	4062406257392
Artikelklasse	22D

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Soort	HBT020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijanten	4
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T304
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 330 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	PF
Snijdiepte a_p	0,4 - 1,5 mm
Coating	TiCN

Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien