

**SCMT 09T304, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260758 HBT130
GTIN	4062406257385
Artikelklasse	22D

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	MF
Snijdiepte a_p	0,1 - 1 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T304
Snedecondities	licht onderbroken
Soort	HBT130
Coating	TiCN
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snijmateriaal	HM

Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien