



**SCMT 120404, Soort: HBT020**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260793 HBT020
GTIN	4062406257439
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

SCMT 120404 HBT020 Hoekradius: 0,4 mm  
 Soort: HBT020  
 Spaanbreker: PM  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 280 m/min

**Technische beschrijving**

Spaanbreker	PM
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snijanten	4
Voeding $f$	0,12 - 0,3 mm/omw,
Coating	TiCN

Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	HBT020
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
ISO-code wisselplaat	SCMT 120404
Producttype	Wisselplaat voor het draaien