


**SCMT 09T304, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260791 HBT020
GTIN	4062406257415
Artikelklasse	22D

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Coating	TiCN
Voeding f	0,12 - 0,3 mm/omw,
Soort	HBT020
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T304
Spaanbreker	PM
Aantal wisselingen/snij kanten	4

Snedeccondities	licht onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien