


**SCMT 120408, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260795 HBT020
GTIN	4062406257453
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

SCMT 120408 HBT020 Hoekradius: 0,8 mm  
Soort: HBT020  
Spaanbreker: PM  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 280 m/min

**Technische beschrijving**

ISO-code wisselplaat	SCMT 120408
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Soort	HBT020
Spaanbreker	PM
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding f	0,12 - 0,3 mm/omw,
Coating	TiCN
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien