

**TCMT 110204, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261012 HBT130
GTIN	4062406257507
Artikelklasse	22D

Omschrijving

TCMT 110204 HBT130 Soort: HBT130
Spaanbreker: MM
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,35 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 200 m/min

Technische beschrijving

Coating	TiCN
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
ISO-code wisselplaat	TCMT 110204
Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	HBT130
Spaanbreker	MM
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijanten	3

Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,05 - 0,35 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien