


**TCMT 16T304, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260968 HBT020
GTIN	4062406257491
Artikelklasse	22D

Omschrijving

TCMT 16T304 HBT020 Soort: HBT020
Spaanbreker: PF
Snijdiepte a_p : 0,4 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 330 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,4 - 1,5 mm
Soort	HBT020
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 330 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T304
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	licht onderbroken

Spaanbreker	PF
Aantal wisselingen/snijanten	3
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien