

**VBMT 110304, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 261252 HBT020 |
| GTIN | 4062406257613 |
| Artikelklasse | 22D |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snedecondities | licht onderbroken |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2 |
| ISO-code wisselplaat | VBMT 110304 |
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Hoofdtoepassing | P |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 100 - 280 m/min |
| Voeding f | 0,12 - 0,3 mm/omw, |
| Soort | HBT020 |
| Spaanbreker | PM |

| | |
|---------------|------------------------------|
| Coating | TiCN |
| Snijmateriaal | HM |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |