

**VCMT 160404, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261388 HBT130
GTIN	4062406257682
Artikelklasse	22D

Omschrijving

VCMT 160404 HBT130 Soort: HBT130
Spaanbreker: MF
Snijdiepte a_p : 0,1 - 1 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Spaanbreker	MF
Hoofdtoepassing	M
ISO-code wisselplaat	VCMT 160404

Coating	TiCN
Soort	HBT130
Snijdiepte a_p	0,1 - 1 mm
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien