

**VBMT 160408, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261259 HBT020
GTIN	4062406257651
Artikelklasse	22D

Omschrijving

VBMT 160408 HBT020 Soort: HBT020
Spaanbreker: PM
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,12 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 280 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Coating	TiCN
Spaanbreker	PM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snedecondities	licht onderbroken
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min
Aantal wisselingen/snijanten	2

ISO-code wisselplaat	VBMT 160408
Soort	HBT020
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,12 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien