

**Garant**
**Machinetap, genitreerd, MF: 8X0,75**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	132880 8X0,75
GTIN	4045197074140
Artikelklasse	11H

**Omschrijving**
**Voordeel:**

**Droge bewerking** bij grijs gietijzer – er hoeft geen koelsmeermiddel te worden gebruikt. Door genitreerde oppervlakken bijzonder slijtbestendig.

**Opmerking:**

met 4 snijkanten.

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 374

Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Draadspoed: 0,75 mm

Totale lengte L: 80 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Schacht-vierkant □: 4,9 mm

Kerngat-Ø: 7,2 mm

**Technische beschrijving**

Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-Ø	8 mm
Kerngat-Ø	7,2 mm
Draadspoed	0,75 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Totale lengte L	80 mm

Schacht-vierkant <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 374
Draaddiepte	24 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M8×0,75
Coating	genitreerd
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	wit
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
GG	geschikt	13 m/min	K
GGG	beperkt geschikt	9 m/min	K
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		