

**VCMT 110304, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261386 HBT020
GTIN	4062406257675
Artikelklasse	22D

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	2
ISO-code wisselplaat	VCMT 110304
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,4 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Soort	HBT020
Coating	TiCN
Spaanbreker	PF

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 330 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien