

**VCMT 160408, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261476 HBT020
GTIN	4062406257750
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

VCMT 160408 HBT020 Soort: HBT020  
Spaanbreker: PM  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 280 m/min

**Technische beschrijving**

Coating	TiCN
Spaanbreker	PM
Soort	HBT020
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min

Aantal wisselingen/snijanten	2
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,12 - 0,3 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	VCMT 160408
Hoekradius	0,8 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien