

Garant**Hefmagneet LM1, Maximale draaglast (vlak): 300kg****Bestelgegevens**

Bestelnummer	382020 300
GTIN	4062406257774
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:**

- Hefoog, bedieningshefboom en afsluitdeksel van roestvrij edelstaal.
- Onbedoeld losraken van de bedieningshefboom bij gebruik wordt voorkomen door een veiligheidsvergrendeling.
- Pooloppervlak voorbereid voor optionele montage van poolschoenen.
- Gecertificeerde loskracht garandeert een 3-voudige zekerheid voor de gebruiker.
- Hefoog kan ook aan de zijkant worden gemonteerd voor het optillen van verticale lasten d.m.v. optionele poolschoenen.
- Terugslag van de bedieningshefbomen wordt voorkomen door Soft-Opening-Protection.

Voordeel:

- Hoogwaardige verwerking met tijdloos GARANT-design, in combinatie met goed doordachte gebruikers- en veiligheidseisen.
- Gecertificeerde loskracht garandeert een 3-voudige zekerheid voor de gebruiker.
- Hefoog kan ook aan de zijkant worden gemonteerd voor het optillen van verticale lasten met optionele poolschoenen.
- Terugslag van de bedieningshefbomen wordt voorkomen door 'Soft-Opening-Protection'.

Accessoires:

Paar poolschoenen, nr. 382025.

Opmerking:

Luchtspleet < 0,1 mm bij ST-materiaal! **Inschakelen van de hefmagneten alleen op magnetische oppervlakken!** Door het veiligheidsconcept zijn de te tillen werkstukgeometrieën aangepast. Keuringscertificaat van de loskrachten op aanvraag.

Technische beschrijving

Minimale materiaalwanddikte vlak	25 mm
Maat D	87 mm
Maximale heflast vlak	300 kg
Maat C	98 mm
Maat G	21 mm
Maat F	231 mm
Gewicht	9,5 kg
Maximale lengte vlak	2000 mm
Maat E	95 mm
maximale Ø rond	300 mm
Maat B	191 mm
Maat A	161 mm
Minimale materiaalwanddikte rond	20 mm
Maximale heflast rond	150 kg
maximale breedte vlak	1000 mm
Producttype	Hefmagneet

Accessoires

Paar poolschoenen Voor type 300	382025 300
---------------------------------	------------