

Binnenborstel NOVOFLEX-B Korrel SiC180, Type: 41



Bestelgegevens

Bestelnummer	574495 41
GTIN	4013349529190
Artikelklasse	57L

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfcentrerende binnenborstel bezet met flexibele **siliciumcarbidekogels**. Totale lengte 200 mm.

Toepassing:

Voor **afschuinen, eindbewerking van oppervlakken** en **hoonwerkzaamheden**.

Maakt **gelijkmatig fijngeslepen oppervlakken** met hoog draagdeel. Toepassing op handboormachines en staande machines. Aanbevolen toerental 350 – 700 min⁻¹, contacttijd 20 – 40 seconden.

Opmerking:

Niet droog, maar met slijpolie nr. 084205 gebruiken.

Technische beschrijving

Borstel-Ø D ₁	45 mm
Werk Lengte L ₃	70 mm
Geschikt voor boring-Ø	38,1 - 41 mm
Schacht-Ø D _s	5,7 mm
Serie	NOVOFLEX-B
Bezettingmateriaal	Siliciumcarbide
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Korrelgrootte	180
Aanbevolen toerental	350 - 700 min ⁻¹
Producttype	Binnenborstel

Accessoires

Hoogrendement-snijolie, zonder minerale olieUV 80
Inhoud 5 l

084205 5

Hoogrendement-snijolie, zonder minerale olieUV 80
Inhoud 0,25 l

084205 0,25

Hoogrendement-snijolie, zonder minerale olieUV 80
Inhoud 20 l

084205 20