

Garant**Hefmagneet LM1, Maximale draaglast (vlak): 600kg****Bestelgegevens**

Bestelnummer	382020 600
GTIN	4062406257781
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:**

- Hefoog, bedieningshefboom en afsluitdeksel van roestvrij edelstaal.
- Onbedoeld losraken van de bedieningshefboom bij gebruik wordt voorkomen door een veiligheidsvergrendeling.
- Pooloppervlak voorbereid voor optionele montage van poolschoenen.
- Gecertificeerde loskracht garandeert een 3-voudige zekerheid voor de gebruiker.
- Hefoog kan ook aan de zijkant worden gemonteerd voor het optillen van verticale lasten d.m.v. optionele poolschoenen.
- Terugslag van de bedieningshefbomen wordt voorkomen door Soft-Opening-Protection.

Voordeel:

- Hoogwaardige verwerking met tijdloos GARANT-design, in combinatie met goed doordachte gebruikers- en veiligheidseisen.
- Gecertificeerde loskracht garandeert een 3-voudige zekerheid voor de gebruiker.
- Hefoog kan ook aan de zijkant worden gemonteerd voor het optillen van verticale lasten met optionele poolschoenen.
- Terugslag van de bedieningshefbomen wordt voorkomen door 'Soft-Opening-Protection'.

Accessoires:

Paar poolschoenen, nr. 382025.

Opmerking:

Luchtspleet < 0,1 mm bij ST-materiaal! **Inschakelen van de hefmagneten alleen op magnetische oppervlakken!** Door het veiligheidsconcept zijn de te tillen werkstukgeometrieën aangepast. Keuringscertificaat van de loskrachten op aanvraag.

Technische beschrijving

Minimale materiaalwanddikte rond	25 mm
Maat B	276 mm
Maat D	87 mm
maximale Ø rond	300 mm
Maat G	21 mm
Minimale materiaalwanddikte vlak	30 mm
Maat C	98 mm
Gewicht	15 kg
Maximale heflast vlak	600 kg
Maat A	246 mm
Maat F	231 mm
Maximale heflast rond	300 kg
Maximale lengte vlak	2250 mm
Maat E	95 mm
maximale breedte vlak	1500 mm
Producttype	Hefmagneet

Accessoires

Paar poolschoenen Voor type 600	382025 600
---------------------------------	------------