

**Machinetap HSS-E 6H, TiN, M× spoed: 20X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	132900 20X1,5
GTIN	4045197074379
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:****Sterke schilaansnijding.****Geleidingsdeel met smeergroeven**, maar zonder spaangroeven.Toepasbaar met **emulsie** (vetgehalte ten minste 8%).**Voordeel:****Bijzonder stabiel, optimale eigengeleiding** en **geen nasnijden** tijdens de terugloop.

Veelzijdig toepasbaar, geringe neiging tot materiaaloplassing – voor hogere snij snelheden.

Opmerking:**NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!****Aanbevolen opvolger is nr. 132905.**

Flankhoek: 60 graden

Schroefdraadnorm: DIN 13

Aansnijdingsvorm: B

Inwendige koeling: false

Toepassing bij boringtype: tot 3×D bij doorlopend gat

Snijrichting: rechts

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 374

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspeed: 1,5 mm

Totale lengte L_{tot.}: 125 mm

Schacht-Ø: 16 mm

Schacht-vierkant: 12 mm

Kerngat-Ø: 18,5 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	20 mm
Aansnijdingshoek	50 graden
Draadspoed	1,5 mm
Aantal snijkanten Z	4
Kerngat-Ø	18,5 mm
Aantal spaangroeven	4
Schacht-Ø	16 mm
Totale lengte L _{tot.}	125 mm
Schacht-vierkant	12 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 374
Draaddiepte	60 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	20×1,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen