

**Stiftfrezenset 8-delig, vertanding INOX – grof, HM, Aantal stiftfrezes: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	547115 8
GTIN	4062406255060
Artikelklasse	52D

Omschrijving**Uitvoering:**

De innovatieve tandgeometrie maakt een **zeer grote verspaningscapaciteit** in combinatie met een **rustige loop en goede geleidbaarheid** mogelijk. Uitstekende spaanvorming en oppervlakteresultaten, geringe overbrenging van hitte in het materiaal (geen aanloopkleuren). Schacht-Ø 6mm.

Toepassing:

Geoptimaliseerd voor de bewerking van **austenitische, roest- en zuurbestendige staalsoorten**, zachte titaniumlegeringen en non-ferrometalen.

Levering:

Resp. 1 st. nr. 547250 maat A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

Technische beschrijving

Vertandingsfijnheidsgraad	grof
Vertanding afkorting	INOX
Snijmateriaal	HM
Schacht-Ø	6 mm

Aantal stiftfrezen	8
Producttype	Stiftfrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		

Accessoires

Stiftfreesvertanding RVS (INOX) – grof Type D1009	547250 D1009
Stiftfreesvertanding RVS (INOX) – grof Type A0616	547250 A0616
Stiftfreesvertanding RVS (INOX) – grof Type G0820	547250 G0820
Stiftfreesvertanding RVS (INOX) – grof Type F1225	547250 F1225
Stiftfreesvertanding RVS (INOX) – grof Type A1225	547250 A1225
Stiftfreesvertanding RVS (INOX) – grof Type L1020	547250 L1020
Stiftfreesvertanding RVS (INOX) – grof Type C1225	547250 C1225
Stiftfreesvertanding RVS (INOX) – grof Type A1020	547250 A1020