

**SNMX 120408, HUT25, Radius: 1mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251398 1
GTIN	4062406258283
Artikelklasse	29W

**Omschrijving****T.b.v.:**

Klemhouder PSSN. Bijvoorbeeld klemdraaihouder nr. 251112 en 251113.

**Opmerking:**

Bij toepassing van wisselplaten met  $\text{radius} \geq 3 \text{ mm}$  moet de plaatpassing worden gewijzigd.

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	1 - 4 mm
Snedecndities	continu
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 120 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Voeding $f$	0,1 - 0,2 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	M

Coating	ongecoat
Snijsnelheid $v_c$ Neventoepassing	30 - 80 m/min
Soort	HUT25
ISO-code wisselplaat	SNMX 1204
Productnaamattribuut	HUT25
Producttype	Wisselplaat voor het draaien