


**SNMX 120408, HUT25, Radius: 2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251398 2
GTIN	4062406258290
Artikelklasse	29W

Omschrijving**T.b.v.:**

Klemhouder PSSN. Bijvoorbeeld klemdraaihouder nr. 251112 en 251113.

Opmerking:

Bij toepassing van wisselplaten met radius ≥ 3 mm moet de plaatpassing worden gewijzigd.

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	SNMX 1204
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 120 m/min
Snijdiepte a_p	2 - 4 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Neventoepassing	30 - 80 m/min
Coating	ongecoat
Snedecndities	continu

Neventoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Soort	HUT25
Voeding f	0,1 - 0,2 mm/omw,
Productnaamattribuut	HUT25
Producttype	Wisselplaat voor het draaien