

**Garant****Krachtspanhouder met borgfunctie, SK 50, Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300767 20
GTIN	4062406261238
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Zeer hoge spankracht verlengt de standtijd en verbetert het oppervlak.**
- **Centrische gereedschapsopspanning met optimale rondloopnauwkeurigheid.**
- **Geïntegreerde lengte-instelschroef.**
- **Inwendige koelvloeistofoevoer.**

**Voordeel:**

Snelle en eenvoudige beveiliging tegen eruit trekken van de frees via het HB (Weldon)-oppervlak. Vormgebonden verbinding tussen frees en opname. Compacte, met betrekking tot trillingen geoptimaliseerde contour.

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht en HB-oppervlak. Uitstekend geschikt voor zware verspaning (HPC, TPC).

**Levering:**

Inclusief spanmoer.

**Opmerking:**

Groeven in de spanboring dienen niet voor de koelmiddeloverdracht. Koelvloeistofoevoer alleen direct door het gereedschap mogelijk.

Verspaningsstrategie: HPC

Afkoppellengte A-maat: 80 mm

Spantangbuiten-Ø D: 50 mm

Spankracht tot: 900 Nm

Geschikte haaksleutel nr. 628400: 45/50

**Technische beschrijving**

Span-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Spankracht tot	900 Nm
Spantangbuiten-Ø D	50 mm
Geschikte haaksleutel nr. 628400	45/50
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Opname	SK 50
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krachtspanhouder

---

## Accessoires

Haaksleutel met haak Voor moer buiten-Ø 45/50 mm	628400 45/50
--	--------------