

Garant**Krachtspanhouder met borgfunctie, SK 50, Ø D1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300767 16
GTIN	4062406261221
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Zeer hoge spankracht verlengt de standtijd en verbetert het oppervlak.
- Centrische gereedschapsopspanning met optimale rondloopnauwkeurigheid.
- Geïntegreerde lengte-instelschroef.
- Inwendige koelvloeistofoevoer.

Voordeel:

Snelle en eenvoudige beveiliging tegen eruit trekken van de frees via het HB (Weldon)-oppervlak. Vormgebonden verbinding tussen frees en opname. Compacte, met betrekking tot trillingen geoptimaliseerde contour.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht en HB-oppervlak. Uitstekend geschikt voor zware verspaning (HPC, TPC).

Levering:

Inclusief spanmoer.

Opmerking:

Groeven in de spanboring dienen niet voor de koelmiddeloverdracht. Koelvloeistofoevoer alleen direct door het gereedschap mogelijk.

Verspaningsstrategie: HPC

Afkoppellengte A-maat: 77 mm

Spantangbuiten-Ø D: 45 mm

Spankracht tot: 520 Nm

Geschikte haaksleutel nr. 628400: 45/50

Technische beschrijving

Spankracht tot	520 Nm
Afkoppellengte A-maat	77 mm
Spantangbuiten-Ø D	45 mm
Span-Ø D ₁	16 mm
Geschikte haaksleutel nr. 628400	45/50
Opname	SK 50
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krachtspanhouder

Accessoires

Haaksleutel met haak Voor moer buiten-Ø 45/50 mm	628400 45/50
--	--------------