

 Atlas Copco

## Haakse persluchtslijper, Type: G2588-180



### Bestelgegevens

Bestelnummer	079312 G2588-180
GTIN	7322590042783
Artikelklasse	03R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Haakse slijpers met groot vermogen**, waarvan het toerental tijdens bedrijf ook onder belasting nauwelijks daalt. De veiligheidsstarter voorkomt onbedoeld inschakelen. Haakse slijper met 1700 watt afgegeven vermogen, ontworpen voor intensief gebruik en constant hoge afnamecapaciteit. Ergonomische hantering. **M14-opname**.

#### Levering:

Inclusief benodigde nippels.

#### Reservedeel:

**gekozen onderhoudssets (service-kits):** ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Fabrikantnummer	G2588-180-M14
Maximale vibratie volgens EN	7,1 m/s <sup>2</sup>
Geluidsproductie	90 dB(A)
Maximale schijf-Ø	180 mm
Gewicht	2,4 kg
Afgegeven vermogen	1700 W

Maximaal toerental	8500 min <sup>-1</sup>
Maximale luchtbehoefte	2160 l/min
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	16 mm
Persluchtaansluiting	1/2 inch
Draadaansluiting	BSP
Producttype	Haakse slijper