


VHB™-tape, zwart, Breedte x lengte (mm x m): 19X11**Bestelgegevens**

Bestelnummer	083789 19X11
GTIN	4054596308589
Artikelklasse	08M

Omschrijving**Uitvoering:**

Dubbelzijdige hoogwaardige **tape**, zuivere acrylaatlijm (VHB) voor langdurig sterke verbindingen. Zeer goede directe hechting, grote temperatuur-, weers-, UV- en oplosmiddelbestendigheid. Uitstekende afdichtfunctie, trillingsdempend.

3M™ 5952 is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. Het kan snel en eenvoudig worden gelijmd en biedt een krachtige en duurzame houdbaarheid. Plaats dit krachtige en visco-elastische VHB-plakband op de meest uiteenlopende oppervlakken zoals poedercoatings.

Opmerking:

Andere 3M™ VHB™-banden in verschillende diktes en lengtes op aanvraag leverbaar. De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Technische beschrijving

Minimale houdbaarheid	12 maand
Kleur	zwart
Type plakband	dubbelzijdig
Fabrikantnummer	5952
Opslagtemperatuur	20 °C
Lengte	11 m
Breedte	19 mm

Rekbaarheid	300 %
Materiaal afdekking	Gesiliconiseerde PE-film
Magazijn luchtvochtigheid	50 %
Lijm	Acrylaat
Dikte	1,1 mm
Kleefkracht op staal	5,5 N/mm
Productnaamattribuut	zwart
USP1	VHB™
USP2	zwart
Producttype	Plakband