

**VHB™-tape, transparant, Breedte x lengte (mm x m): 19X11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083787 19X11
GTIN	4054596308503
Artikelklasse	08M

**Omschrijving****Uitvoering:**

**3M™ 4910** is zeer transparant en kan daardoor worden gebruikt voor de montage van borden met achtergrondverlichting, lichtdoorlatende borden, voor kunstharsversterkt glas, metaal, glas en materialen met hoge oppervlakte-energie (HSE), decoratiemateriaal en lijsten, naamborden en logo's, paneelverlijmingen en bevestigingen van verstevigingselementen.

**Dubbelzijdige** hoogwaardige **tape**, zuivere acrylaatlijm (VHB) voor langdurig sterke verbindingen. Zeer goede directe hechting, grote temperatuur-, weers-, UV- en oplosmiddelbestendigheid. Uitstekende afdichtfunctie, trillingsdempend.

**Opmerking:**

Andere 3M™ VHB™-banden in verschillende diktes en lengtes op aanvraag leverbaar. De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Lijm: Acrylaat

Lengte: 11 m

Breedte: 19 mm

Dikte: 1 mm

**Technische beschrijving**

Kleefkracht op staal	4,8 N/mm
Fabrikantnummer	4910
Lijm	Acrylaat

## Gegevensblad

Lengte	11 m
Breedte	19 mm
Dikte	1 mm
Materiaal afdekking	Gesiliconiseerde PE-film
Kleur	transparant
Bijzonderheid	buigzaam
Bijzonderheid	dempend
Bijzonderheid	vochtbestendig
Magazijn luchtvochtigheid	50 %
Toepassing	Afdichten
Toepassing	Monteren
Toepassing	Bevestigen
Opslagtemperatuur	20 °C
Type plakband	dubbelzijdig
Minimale houdbaarheid	12 maand
Rekbaarheid	300 %
Productnaamattribuut	transparant
Producttype	Plakband