

**3M****VHB™-tape, transparant, Breedte x lengte (mm x m): 19X33**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	083787 19X33
GTIN	4001895594113
Artikelklasse	08M

## Omschrijving

### Uitvoering:

**Dubbelzijdige** hoogwaardige **tape**, zuivere acrylaatlijm (VHB) voor langdurig sterke verbindingen. Zeer goede directe hechting, grote temperatuur-, weers-, UV- en oplosmiddelbestendigheid. Uitstekende afdichtfunctie, trillingsdempend.

**3M™ 4910** is zeer transparant en kan daardoor worden gebruikt voor de montage van borden met achtergrondverlichting, lichtdoorlatende borden, voor kunstharsversterkt glas, metaal, glas en materialen met hoge oppervlakte-energie (HSE), decoratiemateriaal en lijsten, naamborden en logo's, paneelverlijmingen en bevestigingen van verstevigingselementen.

### Opmerking:

Andere 3M™ VHB™-banden in verschillende diktes en lengtes op aanvraag leverbaar. De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Lijm: Acrylaat

Lengte: 33 m

Breedte: 19 mm

Dikte: 1 mm

## Technische beschrijving

Toepassing	Afdichten
Toepassing	Monteren
Toepassing	Bevestigen

Kleefkracht op staal	4,8 N/mm
Bijzonderheid	buigzaam
Bijzonderheid	dempend
Bijzonderheid	vochtbestendig
Opslagtemperatuur	20 °C
Lengte	33 m
Type plakband	dubbelzijdig
Lijm	Acrylaat
Fabrikantnummer	4910
Rekbaarheid	300 %
Dikte	1 mm
Materiaal afdekking	Gesiliconiseerde PE-film
Minimale houdbaarheid	12 maand
Kleur	transparant
Magazijn luchtvochtigheid	50 %
Breedte	19 mm
Productnaamattribuut	transparant
Producttype	Plakband