

3M**VHB™-tape, grijs, Breedte x lengte (mm x m): 19X33**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 083786 19X33 |
| GTIN | 4054596196858 |
| Artikelklasse | 08M |

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige hoogwaardige **tape**, zuivere acrylaatlijm (VHB) voor langdurig sterke verbindingen. Zeer goede directe hechting, grote temperatuur-, weers-, UV- en oplosmiddelbestendigheid. Uitstekende afdichtfunctie, trillingsdempend.

3M™ GPH-110GF bestaat uit een flexibele schuimrubber kern en is bestand tegen hoge temperaturen. Het is bedoeld voor het snel en eenvoudig maken van een sterke, houdbare en duurzame verbinding.

Opmerking:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Andere 3M™ VHB™-banden in verschillende diktes en lengtes op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|--------------|
| Kleefkracht op staal | 3,7 N/mm |
| Lijm | Acrylaat |
| Dikte | 1,1 mm |
| Minimale houdbaarheid | 24 maand |
| Type plakband | dubbelzijdig |
| Fabrikantnummer | GPH-110GF |
| temperatuurbestendig tot | 150 - 230 °C |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Lengte | 33 m |
| Breedte | 19 mm |
| Opslagtemperatuur | 16 - 25 °C |
| Materiaal afdekking | Gesiliconiseerde PE-film |
| Magazijn luchtvochtigheid | 40 - 65 % |
| Kleur | grijs |
| Productnaamattribuut | grijs |
| Producttype | Plakband |