

Garant**Machinetap, ongecoat, G: G5/8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	133300 G5/8
GTIN	4045197074546
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:****Met schilaansnijding.****Toepassing:****Voor cilindrische Whitworth-gasdraad** DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Snijmateriaal: HSS E

Gangen per inch: 14

Schroefdraad-Ø: 22,91 mm

Totale lengte L: 125 mm

Schacht-Ø D_s: 18 mm

Schacht-vierkant □: 14,5 mm

Kerngat-Ø: 21 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Gangen per inch	14
Kerngat-Ø	21 mm
Schroefdraad-Ø	22,91 mm
Draadspoed	1,814 mm
Aantal spaangroeven	3
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D _s	18 mm

Totale lengte L	125 mm
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Draaddiepte	68,73 mm
Draadafmeting	G5/8
Coating	ongecoat
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Norm	DIN 5156
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		