

**Garant**
**Machinetap, ongecoat, UNC: 3/4-10**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	133350 3/4-10
GTIN	4045197074713
Artikelklasse	11H

**Omschrijving**
**Uitvoering:**
**Met schilaansnijding.**
**Toepassing:**
**Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME – B1.1.**

Draadsoort: UNC

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 376

Gangen per inch: 10

Schroefdraad-Ø: 19,05 mm

Totale lengte L: 125 mm

 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Schacht-vierkant □: 11 mm

Kerngat-Ø: 16,5 mm

**Technische beschrijving**

Gangen per inch	10
Schroefdraad-Ø	19,05 mm
Draadspoed	2,54 mm
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	16,5 mm
Aantal spaangroeven	3
Snijmateriaal	HSS E

Norm	DIN 376
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Totale lengte L	125 mm
Schacht-vierkant □	11 mm
Draaddiepte	57,15 mm
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	3/4-10 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		

