

Garant
**GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen, cilinderschacht, Ø D /
Aantal snijkanten Z: 25/2mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	213002 25/2
GTIN	4062406266431
Artikelklasse	210

Omschrijving
Uitvoering:

Gereedschapssysteem met **uiterst stabiele wisselplatenbedding** voor **proceszeker werken**. **Snijkkrachtreducerende gereedschapsgeometrieën** dragen aanzienlijk bij aan **de ontlasting van de hoofdspindel**.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Opmerking:

GARANT Momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,8** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	70 mm
Serie	Power Q
geschikte wisselplaat	XOMU094812
Snijkant-Ø D_c	25 mm
Ø D_3	15 mm
Schacht-Ø D_s h6	25 mm
Instelhoek κ	15 graden
Totale lengte L_{totaal}	150 mm
Helicoïdaal frezen a_p	1,2 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Rampinghoek α_{\max}	2,74 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Ramplinglengte L voor α_{\max}	12,55 mm
Inwendige koeling	ja
Aantal snijkanten Z	2
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig Type 7	219799 7
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP