

Garant**GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø D /
Aantal snijkanten Z: 25/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	213004 25/2
GTIN	4062406266646
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Gereedschapssysteem met **uiterst stabiele wisselplatenbedding** voor **proceszeker werken**. **Snijkrachtreducerende gereedschapsgeometrieën** dragen aanzienlijk bij aan **de ontlasting van de hoofdspindel**.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Opmerking:

GARANT Momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,8** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.

Technische beschrijving

Helicoïdaal frezen a_p	1,2 mm
Aantal snijkanten Z	2
Ø D ₂	21 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	48 mm
Rampinglengte L voor α_{max}	12,55 mm
Snijkant-Ø D _c	25 mm
geschikte wisselplaat	XOMU094812

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Opnamedraad M	M12
Serie	Power Q
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
Rampinghoek α_{\max}	2,74 graden
Totale lengte L_{totaal}	36 mm
Inwendige koeling	ja
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8
Wisselplaatschroevenset 10-delig Type 7	219799 7