

Garant
**GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, $\varnothing D$ /
Aantal snijkanten Z: 42/4mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	213004 42/4
GTIN	4062406266691
Artikelklasse	210

Omschrijving
Uitvoering:

Gereedschapssysteem met **uiterst stabiele wisselplatenbedding** voor **proceszeker werken**. **Snijkrachtreducerende gereedschapsgeometrieën** dragen aanzienlijk bij aan **de ontlasting van de hoofdspindel**.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Opmerking:

GARANT Momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,8** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	47 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	74 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	42 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{max}}$	82 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
$\varnothing D_3$	32 mm
Rampinghoek α_{max}	1,16 graden

Serie	Power Q
Helicoïdaal frezen a_p	1,2 mm
Inwendige koeling	ja
Aantal snijkanten Z	4
Rampinglengte L voor α_{max}	29,55 mm
geschikte wisselplaat	XOMU094812
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Opnamedraad M	M16
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8
Wisselplaatschroevenset 10-delig Type 7	219799 7