

**Garant**
**GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, Ø D /  
Aantal snijkanten Z: 25/2mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	213000 25/2
GTIN	4062406266349
Artikelklasse	210

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Gereedschapssysteem met **uiterst stabiele wisselplatenbedding** voor **proceszeker werken**. **Snijkrachtreducerende gereedschapsgeometrieën** dragen aanzienlijk bij aan **de ontlasting van de hoofdspindel**.

**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

**Opmerking:**

GARANT Momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,8** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	95 mm
Schacht-Ø $D_s$ h6	25 mm
Inwendige koeling	ja
Aantal snijkanten Z	2
Rampinghoek $\alpha_{\text{max}}$	2,74 graden
geschikte wisselplaat	XOMU094812
Helicoïdaal frezen $a_p$	1,2 mm
Afkoppellengte $L_1$	39 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	48 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
Instelhoek $\kappa$	15 graden
Serie	Power Q
Snijkant- $\varnothing D_c$	25 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	12,55 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Wisselplaatschroevenset 10-delig Type 7	219799 7