

Garant

GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 30/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	213000 30/3
GTIN	4062406266356
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Gereedschapssysteem met **uiterst stabiele wisselplatenbedding** voor **proceszeker werken**. **Snijkrachtreducerende gereedschapsgeometrieën** dragen aanzienlijk bij aan **de ontlasting van de hoofdspindel**.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Opmerking:

GARANT Momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,8** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	40 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	58 mm
Serie	Power Q
Rampinglengte L voor α_{max}	17,55 mm
Inwendige koeling	ja
Raminghoek α_{max}	1,96 graden
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L_{totaal}	100 mm

Ø D ₃	20 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	50 mm
Snijkant-Ø D _c	30 mm
Helicoïdaal frezen a _p	1,2 mm
Schacht-Ø D _s h6	32 mm
geschikte wisselplaat	XOMU094812
Instelhoek κ	15 graden
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm	211750 5,0
Wisselplaatschroevenset 10-delig Type 7	219799 7