

Garant

GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, $\varnothing D$ / Aantal snijkanten Z: 30/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	213004 30/3
GTIN	4062406266653
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Gereedschapssysteem met **uiterst stabiele wisselplatenbedding** voor **proceszekere werken**. **Snijkrehtreducerende gereedschapsgeometrieën** dragen aanzienlijk bij aan **de ontlasting van de hoofdspindel**.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Opmerking:

GARANT Momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,8** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.

Technische beschrijving

Helicoïdaal frezen a_p	1,2 mm
Rampinglengte L voor α_{max}	17,55 mm
Inwendige koeling	ja
$\varnothing D_2$	29 mm
Totale lengte L_{totaal}	47 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	30 mm
$\varnothing D_1 h_6$	17 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	58 mm
geschikte wisselplaat	XOMU094812
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	50 mm
Opnamedraad M	M16
Serie	Power Q
Aantal snijkanten Z	3
$\varnothing D_3$	20 mm
Rampinghoek α_{\max}	1,96 graden
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8
Wisselplaatschroevenset 10-delig Type 7	219799 7