

**Garant****GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen, met boring,  $\varnothing D$  /  
Aantal snijkanten Z: 50/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	213006 50/5
GTIN	4062406266745
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gereedschapssysteem met **uiterst stabiele wisselplatenbedding** voor **proceszeker werken**. **Snijkkrachtreducerende gereedschapsgeometrieën** dragen aanzienlijk bij aan **de ontlasting van de hoofdspindel**.

**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

**Opmerking:**

GARANT Momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,8** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	50 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	90 mm
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\text{max}}$	37,55 mm
Aantal snijkanten Z	5

Instelhoek $\kappa$	15 graden
Opnameboring- $\emptyset$	22 mm
Rampinghoek $\alpha_{\max}$	0,92 graden
Helicoïdaal frezen $a_p$	1,2 mm
Serie	Power Q
geschikte wisselplaat	XOMU094812
Helicoïdaal frezen $\emptyset D_{\max}$	98 mm
$\emptyset D_3$	40 mm
Snijkant- $\emptyset D_c$	50 mm
Fz Helix	0,8
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig Type 7	219799 7
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP