

Garant**GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø D /
Aantal snijkanten Z: 35/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	213004 35/4
GTIN	4062406266677
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Gereedschapssysteem met **uiterst stabiele wisselplatenbedding** voor **proceszekere werken**. **Snijkrachtreducerende gereedschapsgeometrieën** dragen aanzienlijk bij aan **de ontlasting van de hoofdspindel**.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Opmerking:

GARANT Momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,8** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.

Technische beschrijving

Opnamedraad M	M16
Rampinghoek α_{\max}	1,52 graden
Helicoïdaal frezen a_p	1,2 mm
Ø D ₃	25 mm
Snijkant-Ø D _c	35 mm
geschikte wisselplaat	XOMU094812
Aantal snijkanten Z	4

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Inwendige koeling	ja
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Totale lengte L_{totaal}	47 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Ramplinglengte L voor α_{\max}	22,55 mm
Serie	Power Q
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	60 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8
Wisselplaatschroevenset 10-delig Type 7	219799 7