

Garant
**GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen, cilinderschacht, Ø D /
Aantal snijkanten Z: 40/4mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	213002 40/4
GTIN	4062406266479
Artikelklasse	210

Omschrijving
Uitvoering:

Gereedschapssysteem met **uiterst stabiele wisselplatenbedding** voor **proceszeker werken**. **Snijkraftreducerende gereedschapsgeometrieën** dragen aanzienlijk bij aan **de ontlasting van de hoofdspindel**.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Opmerking:

GARANT Momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,8** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	40 mm
Rampinghoek α_{max}	1,25 graden
Totale lengte L_{totaal}	200 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	70 mm
Serie	Power Q
Inwendige koeling	ja
Schacht-Ø D_s h6	32 mm
Ø D_3	30 mm
geschikte wisselplaat	XOMU094812

Aantal snijkanten Z	4
Afkoppellengte L_1	120 mm
Helicoïdaal frezen a_p	1,2 mm
Ramplinglengte L voor α_{max}	27,55 mm
Instelhoek κ	15 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{max}$	78 mm
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig Type 7	219799 7
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP