

**Garant**

**Profielsteekhouder voor vierkant-snij-inzetdelen Ø DS 32 mm, vanaf vierkant: 17mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	290334 17
GTIN	4062406352295
Artikelklasse	29K

**Omschrijving****Opmerking:**

- Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhelp nr. 290397 en een meetklok.
- Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.

**Technische beschrijving**

Nuttige lengte L <sub>1</sub>	52 mm
Snijplaathouder-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	16 mm
Bout	290399 3
geschikt voor vierkant	17 - 19 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	8,5 mm
Schacht-Ø	25 mm
Inwendige koeling	ja
Schachtlengte L <sub>5</sub>	100 mm
Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

