

**Garant**
**Profielsteekhouder voor vierkant-snij-inzetdelen Ø DS 32 mm, vanaf vierkant: 38mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	290334 38
GTIN	4062406352301
Artikelklasse	29K

**Omschrijving**
**Opmerking:**

- Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhelp nr. 290397 en een meetklok.
- Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.

**Technische beschrijving**

Snijplaatouder-Ø D <sub>1</sub>	35 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	20,5 mm
Schacht-Ø	32 mm
geschikt voor vierkant	38 - 50 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	38 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	140 mm
Bout	290399 3
Inwendige koeling	ja
Schachtlengthe L <sub>s</sub>	100 mm
Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

