

Garant**GARANT Softcut® fasenfrees MTC, met boring, Hoek γ : 60graden****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215540 60
GTIN	4045197809711
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste opsteekfasenfrees. Aan meerdere kanten omsloten wisselplaatzittingen voor stabilisatie van de snijkanten en opname van de verticale en radiale krachten.

Toepassing:

Voor grote fasebreedtes in de staalbouw. Uitstekend geschikt voor ruw- en halfruwtoepassingen.

Opmerking:

Traploze oppervlakken worden verkregen met de wisselplaten nr. 215321– 215398.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Opnameboring- \emptyset	16 mm
Wisselplaatschroevenset	219826 (8IP; 2,2 Nm)
geschikte wisselplaat	AP.T 1335..
Hoek γ	60 graden
grootste $\emptyset D_1$	47 mm
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	3

Totale lengte L_{totaal}	52 mm
Maximale fasebreedte b	14,7 mm
kleinste \varnothing D	17 mm
Maximale fasehoogte h	25,5 mm
Maximale faselengte l	29,5 mm
Serie	Softcut®
Voeding per tand bij h_{max}	0,12 mm
Aantal wisselplaten	9
Schachtuitvoering	met boring
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenfreese

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219826