

Garant**XOMU146715ZZER, HB4130, Type: INOX**

Bestelgegevens

Bestelnummer	213044 INOX
GTIN	4062406267148
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatief wisselplaatconcept dankzij **dubbelzijdige** wisselplaten met 3 snijkanten (2×3 snijkanten). **Krachtige** materialen voor een bijzonder hoog **rendement**.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	1,2 mm
Type	INOX
Hoekradius	1,5 mm
ISO-code wisselplaat	XOMU146715ZZER
Soort	HB4130
Snijmateriaal	HM
aanbevolen snijdiepte $a_{p \max}$	1 mm

Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	3 mm
Programmeerradius bij $a_{p\ max}$	3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Coating	AlTiCrN
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	190 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	170 m/min	M
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		