



Perslucht-slagmoersleutels, Type: 0611



Bestelgegevens

Bestelnummer	079204 0611
GTIN	015451722432
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Slagschroefmachine voor zeer zware toepassingen en zeer grote draaimomenten. **Uiterst robuust slagwerk met twee klauwen** (Twin Lobe) voor de langste standtijden bij moeilijke toepassingen. Inschroeffase begint langzaam en wordt bij elke slag verhoogd. **Toepasbaar in elke schroefsituatie**. Eenvoudige 3-delige constructie, **zeer weinig onderhoud nodig**.

Technische beschrijving

Maximale luchtbehoefte	1920 l/min
Maximale vibratie volgens EN	18 m/s ²
Gereedschapsopname afmeting	1 inch
Geluidsproductie	99 dB(A)
Lengte	360 mm
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	13 mm
Maximale schroef-Ø (8.8-12.9)	M36
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Vierkant
Fabrikantnummer	0611
Maximaal toerental	3500 min ⁻¹

Gewicht	10,4 kg
Draaimomentbereik	1220 - 2440 Nm
Persluchtaansluiting	1/2 inch
Draadaansluiting	NPT
Producttype	Schroefmachine