



## Machinetap, ongecoat, UNF: 5/16-24



### Bestelgegevens

Bestelnummer	133402 5/16-24
GTIN	4045197594785
Artikelklasse	12H

### Omschrijving

**Uitvoering:**

**Met schilaansnijding.**

**Toepassing:**

**voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME – B1.1.**

Draadsoort: UNF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 374

Gangen per inch: 24

Schroefdraad-Ø: 7,94 mm

Totale lengte L: 90 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Schacht-vierkant □: 4,9 mm

Kerngat-Ø: 6,9 mm

### Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	7,94 mm
Aantal spaangroeven	3
Gangen per inch	24
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	6,9 mm
Norm	DIN 374
Snijmateriaal	HSS E

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Totale lengte L	90 mm
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Draaddiepte	23,82 mm
Draadspoed	1,058 mm
Draadsoort	UNF
Draadafmeting	5/16-24 UNF
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		

