

**Lamellenslijpers (A), Korrel 150, Kop-Ø×kopbreedte: 20X30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	555035 20X30
GTIN	4027497608898
Artikelklasse	56L

Omschrijving**Uitvoering:**

Waaivormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap. Ingestoken lamellen met aan de kopse kant verlijming.

Toepassing:

Afbramen van boringen, dwarsboringen en inwendige buisvlakken. De slijplamellen passen zich aan de diameter van het werkstuk aan. Radiale toepassing.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	18000 min ⁻¹
Schacht-Ø	6 mm
Totale lengte	100 mm
Slijpmiddel	Korund-slijpkorrel (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
Productnaamattribuut	Korrel 150
Producttype	Lamellenslijpers

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		

Staal < 900 N/mm ²	geschikt
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt
Staal < 55 HRC	geschikt
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt
GG(G)	beperkt geschikt
CuZn	geschikt
Kunststof, GFK	geschikt
Hout	geschikt
droog	geschikt